


Pozisyon sensörü SDBF-FBS-1L-NU-K-9-N-LE

Ürün numarası: 8106577

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Kırlangıç kuyruğu kanalı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama süresi	4 µs
Max. Çıkış akımı	200 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	4,8 W
Gerilim düşmesi	1 V
Kısa devre korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	5 ... 28 V
Kutup korumalı	evet
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Çıkış yönünde bağlantı	60°
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş Kanala boylamasına takılabilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Renkli gövde	saydam
Anahtarlama durum göstergesi	LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Koruma sınıfı	NEMA 6
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III