

Strok indirgeme VAVA-F12-H-H6

Ürün numarası: 8107369

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Sönümlmeli açma stroku sınırlaması
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım talimatları	Y valf VZXA ile kullanıldığında tüm ürüne ait SIL onayı, geçersiz hale gelir.
Koruma sınıfı	IP6X
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	249 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM
Malzeme, somun	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Darbe emici malzeme	Yüksek alışımlı çelik
Bağlayıcı malzeme	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik