


# Elektronik modülü

## VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Ürün numarası: 8108545

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Diyagnostik	Condition Monitoring Valf bobini başına tel kopması Valflerde kısa devre Gerilim altı valfleri Ön kontrol basıncı beslemesinde hata Zaman ölçümü taşması
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Valf bobinlerin max. sayısı	7
Parametreleri konfigure etmek	Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Kanal başına Idle modu Denetim
Kutup korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı, DC elektronik/sensörler	18 ... 30 V
DC çalışma gerilimi, yük gerilimi	18 ... 30 V
Yük gerilimlilerinde iç akım sarfiyatı	6,5 mA
İşletme voltajlarında iç akım sarfiyatı	17 mA
Çıkışların max. sayısı	7
Girişlerin max. sayısı	1
Her bir bobin için nominal işletme voltajı	24 ms'ye kadar 58 mA
Voltaj düşüşlerindeki nominal akım	25 ms sonra 24 mA
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	evet
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Elektriksel bağlantı	Fieldbus
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun