



Dikey-Besleme Plakası VMPA14-VSP-QS10

Ürün numarası: 8110625

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	14 mm
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	55 Gram
Pnömatik bağlantı 1	QS-10
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Besleme plakası malzemesi	PA takviyeli