


Darbe emici DYSS-G8-3-4-Y1F-G2

Ürün numarası: 8111383

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	3
Strok	4 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	4 mm
Maks. durdurma kuvveti	80 N
Maks. sıkma torku	1 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.4 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	4500 j
Maks. artık enerji	0.004 j
Gerİ getirme kuvveti	0.5 N
Min. itme kuvveti	3.5 N
Ürün ağırlığı	7.8 Gram
Kütle aralığı	1 kg
Montaj türü	dışli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mil malzemesi	yüksek alaşımlı çelik