


Elektronik modülü VMPA-FB-EMG-P5

Ürün numarası: 8111882

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Diyagnostik	Gerilim altı valfleri Ön kontrol basıncı beslemesinde hata Zaman ölçümü taşması
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Valf bobinlerin max. sayısı	1
Parametreleri konfigure etmek	Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Kanal başına Idle modu Denetim
Kutup korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı, DC elektronik/sensörler	18 ... 30 V
DC çalışma gerilimi, yük gerilimi	21,6 ... 26,4 V
Yük gerilimlerinde iç akım sarfiyatı	5,5 mA
İşletme voltajlarında iç akım sarfiyatı	12 mA
Çıkışların max. sayısı	1
Girişlerin max. sayısı	1
Her bir bobin için nominal işletme voltajı	30 ms'ye kadar 60 mA
Voltaj düşüşlerindeki nominal akım	22 ms sonra 30 mA
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	evet
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Elektriksel bağlantı	Fieldbus
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun