


# Son plaka CPX-AP-A-EPR

Ürün numarası: 8112477

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(Montaj ölçüleri) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
Valf dilimi genişliği	50,1 mm
Bağlantı şekli	Deliklerle direkt bağlantı Aksesuarlarla H rayı üzerinde M5 vida için geçiş delikli M6 vida için geçiş delikli
Ürün ağırlığı	116 g
Montaj pozisyonu	isteğe göre, H-ray üzerinde: yatay
Çevre sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı hakkında açıklama	IEC 61131-2:2017 uyarınca ortam sıcaklığı düşüşünü gözlemleyin
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 95 % yoğunlaşmayan
Nominal kullanım yüksekliği	≤ 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa)
Maks. kurulum yüksekliği	3.500 m
Maks. kurulum yüksekliği ile ilgili hatırlatmalar	> 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa) IEC 61131-2:2017 uyarınca ortam sıcaklığı düşüşünü gözlemleyin
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Titreşim direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 2'de taşıma uygulaması testi
Titreşim direncine ilişkin not	Silindir şapka rayında SG1 SG2 doğrudan montaja FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 1'de taşıma uygulaması testi
Darbe direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
Darbeye dayanıklılığa ilişkin not	EN 60068-2-27 uyarınca 30 g/11 ms Silindir şapka rayında SG1 SG2 doğrudan montaja FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 1 olan şok testi
Koruma sınıfı	III
Aşırı gerilim kategorisi	II
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun Halogen-free Fosforik asit ester içermez
Malzeme, son plaka	Basınçlı alüminyum döküm, kaplamalı
Malzeme, vidalar	Çelik, nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PU köpük