


L uzunluğunda dişli bağlantı NPQE-LL-M5-Q4-P10

Ürün numarası: 8113012

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Mini
Nominal genişlik	2,3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	L şekli, uzun
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 8 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	0,8 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 5 %
Ürün ağırlığı	8,79 g
Bağlantı şekli	Dış altıgen SW8
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2	4 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç PBT
Malzeme, vida sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, O halka	NBR
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Paslanmaz çelik