


L uzunluğunda dişli bağlantı NPQE-LL-M7-Q4-P10

Ürün numarası: 8113014

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölçü | Mini |
| Nominal genişlik | 2,3 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | L şekli, uzun |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 8 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 116 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Nominal sıkma torku | 2 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 5 % |
| Ürün ağırlığı | 14,09 g |
| Bağlantı şekli | Altıgen köşe SW10 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş M7 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 4 mm hortum dış çapı için |
| Çözme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç PBT |
| Malzeme, vida sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, O halka | NBR |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Paslanmaz çelik |