


L uzunluğunda dişli bağlantı NPQE-LL-R14-Q6-P10

Ürün numarası: 8113022

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Standart
Nominal genişlik	4 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	L şekli, uzun
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 8 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	30,73 g
Bağlantı şekli	Altıgen köşe SW14
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş R1/4
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç PBT
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Paslanmaz çelik