


# L uzunluğunda dişli bağlantı NPQE-LL-R38-Q12-P5

Ürün numarası: 8113028

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyükölçü                                | Standart                                     |
| Nominal genişlik                         | 9,5 mm                                       |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | kaplama                                      |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                             |
| Tasarım                                  | L şekli, uzun                                |
| Tank büyüklüğü                           | 5  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                          |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 0,8 MPa                           |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 8 bar                              |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 116 psi                          |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                           |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364 Zon III                            |
| Temizlik seviyesi                        | ISO sınıfı 4                                 |
| Çevre sıcaklığı                          | -5 ... 60 °C                                 |
| Ürün ağırlığı                            | 58,15 g                                      |
| Bağlantı şekli                           | Altıgen köşe SW17                            |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek diş R3/8                               |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 12 mm hortum dış çapı için                   |
| Çözme halkasının rengi                   | mavi   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, muhafaza                        | Nikel kaplı pirinç<br>PBT                    |
| Malzeme, vida sızdırmazlığı              | PTFE   |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM  |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Paslanmaz çelik                              |