


L diřli baęlantı NPQE-LH-R38-Q12-P5

Ürün numarası: 8113044

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	6,5 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyükölüęü	5
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 8 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Çevre sıcaklıęı	-5 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	46,87 g
Baęlantı řekli	Altıgen köřeli baęlantı vidası
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R3/8
Pnömatik baęlantı 2	12 mm hortum diř çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç PBT
Malzeme, vida sızdırmazlıęı	PTFE
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Paslanmaz çelik