


T diřli baęlantı

NPQE-LQ-R18-Q8-P10

Ürün numarası: 8113071

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|--|
| Büyükölük | Standart |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Tasarım | L řekli, ek uzunlamasına soketli baęlantı |
| Tank büyükölüęü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı | -0,95 ... 8 bar |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -13,775 ... 116 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364 Zon III |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |
| Çevre sıcaklıęı | -5 ... 60 °C |
| Ürün aęırlıęı | 12,27 g |
| Baęlantı řekli | Altıgen köře SW10 |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek diř R1/8 |
| Pnömatik baęlantı 2 | 8 mm hortum diř çapı için |
| Çözme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç PBT |
| Malzeme, vida sızdırmazlıęı | PTFE |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Paslanmaz çelik |