

Hortum Birleřtirme Elemanı NPQE-D-Q3-E-P10

Ürün numarası: 8113103

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Nominal genişlik	2.2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 Bar...8 Bar -13.775 000032...116 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1.03 Gram
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Paslanmaz çelik