


# Geçmeli bağlantı NPQE-D-Q14-Q10-P5

Ürün numarası: 8113117

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyükölük                                | Standart                                     |
| Nominal genişlik                         | 9,3 mm                                       |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                             |
| Tasarım                                  | Düz Form                                     |
| Tank büyükölüğü                          | 5  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                          |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 0,8 MPa                           |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 8 bar                              |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 116 psi                          |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                           |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364 Zon III                            |
| Temizlik seviyesi                        | ISO sınıfı 4                                 |
| Çevre sıcaklığı                          | -5 ... 60 °C                                 |
| Ürün ağırlığı                            | 18,22 g                                      |
| Pnömatik bağlantı 1                      | 14 mm hortum dış çapı için                   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 10 mm hortum dış çapı için                   |
| Çözme halkasının rengi                   | mavi   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, muhafaza                        | PBT  |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM  |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Paslanmaz çelik                              |