


Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) NPQE-H-Q10-E-P10

Ürün numarası: 8113125

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deėer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	8 mm
Montaj pozisyonu	istenildiėi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyükölüėü	10
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıėı	-0,95 ... 8 bar
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-13,775 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:4:4]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaėlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluėu	VDMA24364 Zon III
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
evre sıcaklıėı	-5 ... 60 °C
Ürün aėırlıėı	48,9 g
Pnömatik baėlantı 1	10 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baėlantı 2	10 mm hortum dıř apı için
özme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirin
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıėı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Paslanmaz elik