


T geçmeli bağlantı NPQE-T-Q12-Q16-P5

Ürün numarası: 8113153

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölçü | Standart |
| Nominal genişlik | 10 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | T-Formlu |
| Tank büyükölçüsü | 5 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 8 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 116 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 25,13 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | 12 mm hortum dış çapı için |
| Pnömatik bağlantı 2 | 16 mm hortum dış çapı için |
| Çözme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Paslanmaz çelik |