

Güvenlik klipsi NPAP-QE-S-Q10-P10

Ürün numarası: 8113231

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tank büyüklüğü	10
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 8 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 116 psi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,23 g
Pnömatik bağlantı	10 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun