


Selenoid bobin

VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Ürün numarası: 8114078

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
Gerekli akım tüketimi	16 mA
İzolasyon sınıfı	H
Maks. giriş gücü	1,2 W
Maks. giriş gerilimi	32 V
Maks. giriş akımı	0,2 A
Karakteristik bobin değerleri	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
etkin kapasite	ihmal edilecek kadar küçük
etkin endüktivite	ihmal edilecek kadar küçük
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Sertifika yayınlayan bölüm	DNV 17.0043X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun