


Solenoid bobin

VACC-S13-11-K4-1-KS4A

Ürün numarası: 8114136

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
Gerekli akım tüketimi	16 mA
İzolasyon sınıfı	H
Maks. giriş gücü	1,2 W
Maks. giriş gerilimi	32 V
Maks. giriş akımı	0,2 A
Karakteristik bobin değerleri	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
etkin kapasite	ihmal edilecek kadar küçük
etkin endüktivite	ihmal edilecek kadar küçük
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Sertifika yayınlayan bölüm	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex ia IIC T5, T6
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex iaD 21 T80/T95°C
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	PA UP