


# Pnömatik kas DMSP-5-50N-RM-CM

Ürün numarası: 8114532

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	5
Maks. kasılmada çap genişlemesi	12 mm
Strok	0 ... 200 mm
Max. Kasılma	nominal uzunluğun %20'si
Max. Ön uyarı	nominal uzunluğun %1'i
Nominal uzunluk	50 mm
Tekrarlama hassasiyeti	≤ Anma mesafesinin % 1, sirküler
Paralellik için izin verilen tolerans	% ±0,5 ile 400 mm kadar anma mesafesi
İzin verilen açısal tolerans	≤ 1 deg
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Büzülebilir membran
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 6 bar
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Maksimum serbest asılı ek yük	5 kg
Maksimum çalışma basıncında teorik müsküler enerji	140 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet	140 N
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, flanş	İşlenmiş alüminyum alışımlı renksiz eloksallı kaplama.
Malzeme, burç	İşlenmiş alüminyum alışımlı renksiz eloksallı kaplama.
Malzeme, membran	AR CR
Malzeme, somun	Çelik Galvaniz kaplı