



Pnömatik kas DMSP-20-100N-RM-CM

Ürün numarası: 8114534

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	20
Maks. kasılmada çap genişlemesi	40 mm
Strok	0 ... 2.250 mm
Max. Kasılma	Anma mesafesinin % 25
Max. Ön uyarı	Anma mesafesinin % 4
Nominal uzunluk	100 mm
Tekrarlama hassasiyeti	\leq Anma mesafesinin % 1, sirküler
Paralellik için izin verilen tolerans	% \pm 0,5 ile 400 mm kadar anma mesafesi
İzin verilen açısal tolerans	\leq 1 deg
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Büzülebilir membran
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 6 bar
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Maksimum serbest asılı ek yük	80 kg
Maksimum çalışma basıncında teorik müsküler enerji	1.500 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet	1.500 N
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, flanş	İşlenmiş alüminyum alışımlı renksiz eloksal kaplama.
Malzeme, burç	İşlenmiş alüminyum alışımlı renksiz eloksal kaplama.
Malzeme, membran	AR CR
Malzeme, somun	Çelik Galvaniz kaplı