



Basınç sensörü SPAN-B-B11R-R18M-PN-L1

Ürün numarası: 8114753

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Ölçme değeri | Relatif basınç |
| Ölçme metodu | piezorezistif basınç sensörü |
| Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri (MPa) | -0,1 MPa |
| Basınç ölçüm aralığı, ilk değer | -1 bar |
| Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri (psi) | -14,5 psi |
| Basınç ölçüm aralığı son değeri (MPa) | 1 MPa |
| Basınç ölçüm aralığı, son değer | 10 bar |
| Basınç ölçüm aralığı son değeri (psi) | 145 psi |
| Aşırı yük aralığı | 15 bar |
| Aşırı yük basıncı | 1,5 MPa 15 bar |
| Aşırı yük basıncı (psi) | 217,5 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Kullanım havası sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Doğruluk derecesi, FS | 1,5 %FS |
| ± %FS cinsinden tekraralama hassasiyeti | 0,3 %FS |
| ± %FS/K cinsinden sıcaklık katsayısı | 0,1 %FS/K |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN, anahtarlanabilir |
| Anahtarlama fonksiyonu | Pencere-Komperatör Eşik değerli komparatör |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | N/K veya N/A kontak, anahtarlanabilir |
| Max. Çıkış akımı | 80 mA |
| Kısa devre korumalı | evet |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10,8 ... 30 V |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Erkek soket |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Bağlantı şeması L1] |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 4 |
| Bağlantı şekli | Ön panel montajı dişli Duvar/Yüzey tutuculu |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Pnömatik bağlantı | Erkek dış R1/8 |
| Ürün ağırlığı | 31 g |
| Malzeme, muhafaza | PA-kuvvetlendirilmiş |
| Ortamla temas eden malzemeler | FPM |

| Özellik | Değer |
|---|--|
| | Nikel kaplı pirinç PA-kuvvetlendirilmiş |
| Gösterge tipi | aydınlatmalı LCD |
| Görüntülenebilen birim(ler) | MPa bar inchHg kPa mmHg psi |
| Ayarlama seçenekleri | Teach-In Gösterge ve butonlar ile |
| Değişikliğe karşı koruma | PIN-Code |
| Anahtarlama ayarlama aralığı | 0 ... 100 % |
| Histeresis ayar aralığı | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |