


Elektrik bağlantı plakası VAVE-K1-7-5YL1-LR

Ürün numarası: 8115100

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	7
Kablo özelliği	Basit
Ters polarite koruması	çalışma voltajı için
İlave fonksiyonlar	Tutma akımı azaltımı
Sinyal durumu göstergesi	LED
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...26 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kirlenme derecesi	2
Aşırı gerilim kategorisi	II
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	11 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	16.5 mm
Ürün ağırlığı	3.3 Gram
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu İkiz hat açık uç
Kablo yapısı	2 x 0,08 mm ²
Kablo çapı	1.1 mm
Kablo uzunluğu	0.5 m
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Montaj türü	ertelenebilir geçmeli
Gövde rengi	siyah

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC