


Bağlantı kablosu NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Ürün numarası: 8115892

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı frekansı	20
Ürün ağırlığı	0,5 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması Q7
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Geçmeli
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Çift kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	0,3 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,2 kV
Kutup korumalı	hayır
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Blendaj	hayır
Çalışma hakkında açıklama	Sadece harici güç düşürücü ile çalıştırın
Kablo uzunluğu	0,1 m
Kablo özelliği	Basic
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 11 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 16,5 mm
Kablo çapı	1,1 mm
Kablo yapısı	2x0,08
İletken- ve nominal kesit	0,08 mm ²
İletken anma kesiti (AWG)	AWG28
Damar sonları	Galvaniz kaplı
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın kaplı bakır alaşım
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC