

# Bobin VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME

Ürün numarası: 8118180

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Çalıştırma türü                         | elektrikli   |
| Montaj konumu                           | herhangi bir   |
| Anahtarlama konumu göstergesi           | hayır  |
| Devreye girme süresi                    | 100%   |
| Yalıtım maddesi sınıfı                  | H  |
| Bobin karakteristik değerleri           | 230 V AC: 50/60 Hz, çıkış 3,5 VA<br>230 V DC: 3,5 W            |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları     | -% 15 / +% 10  |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                                     |
| Patlamaya karşı koruma                  | Zone 1 (BR)<br>Zone 21 (BR)                                    |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | INMETRO DNV 19.0135X   |
| Ex ateşleme koruma sınıfı               | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb   |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz          | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db                                     |
| Ex ortam sıcaklığı                      | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III   |
| Koruma türü                             | IP66   |
| Ürün ağırlığı                           | 580 Gram   |
| Elektrik bağlantısı                     | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5                      |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |