

Bobin VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

Ürün numarası: 8118259

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Anahtarlama konumu göstergesi | hayır |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Yalıtım maddesi sınıfı | H |
| Bobin karakteristik değerleri | 230 V AC: 50/60 Hz, çıkış 12,0 VA 230 V DC: 12,0 W |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | -% 15 / +% 10 |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Patlamaya karşı koruma | Bölge 1 (CN) Bölge 21 (CN) |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | GYJ23.1169X |
| Ex ateşleme koruma sınıfı | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex tb IIIC T120°C Db |
| Ex ortam sıcaklığı | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Koruma türü | IP66 |
| Ürün ağırlığı | 580 Gram |
| Elektrik bağlantısı | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |