


Solenoid bobin

VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME

Ürün numarası: 8118260

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50/60 Hz, güç: 12 VA 110 V DC: 12 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Sertifika yayınlayan bölüm	GYJ17.1237X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex e mb IIC T4 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tD A21 IP66 T120°C
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP66
Ürün ağırlığı	580 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun