

Bobin VACC-S18-120-K4-1U-NE4ME

Ürün numarası: 8118263

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, çıkış 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Patlamaya karşı koruma	Bölge 1 (CN) Bölge 21 (CN)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	GYJ23.1169X
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex ortam sıcaklığı	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP66
Ürün ağırlığı	580 Gram
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu