


Kontrol sistemi CMCB-D1-C-S0

Ürün numarası: 8118457

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kullanım talimatları	Ürün sadece endüstriyel kullanımlar için uygundur. Evlerde gerektiğinde enterferans tedbirleri alınmalıdır.
Tasarım yapısı	Montaj pleyti
Performans seviyesi (PL)	Kategori B, performans seviyesi b
Ölçüler W x L x H	135 mm x 254 mm x 375 mm
Koruma (kısa devre)	Dahili elektronik sigorta
Maksimum akım sarfiyatı	1,1 A
Sekonder devrenin akım tüketimi	5 A
Maks. güç beslemesi	6 A
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Şebeke türleri	TT TN IT
Hat frekansı	50 ... 60 Hz
Kirlilik sınıfı	2
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	40°C için maks. %50
Direkt ve endirekt dokunmaya karşı koruma	Güvenli ayrımlı düşük fonksiyon gerilimi (PELV) Tüm açıkta olan iletken parçaların topraklanması
Koruma sınıfı	IP20
Çevre koşulları	İç mekan
Çevre sıcaklığı	5 ... 40 °C
Nominal kullanım yüksekliği	1000 m NN
Ürün ağırlığı	4,2 kg
Elektriksel bağlantı	Yaylı klemens Push-in
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun