


Tutma çenesi DHAS-GG-B18-16-A1

Ürün numarası: 8119108

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	16 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Mikrotitre plakaları için
Titreşim direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 2'de taşıma uygulaması testi
Darbe direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	0 - 100 %
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	24,4 g
Bağlantı şekli	dişi dış M3 ile
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme, silindirik pim	Yay çeligi