



Robot modülü adaptif kalıp kavrayıcı DHEF-20-A-RA1

Ürün numarası: 8119114

FESTO

İstek halinde farklı strok boyları teslim edilir. Sadece 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm standart strok boylarında teslim hazırdır.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	20
Form kavrama kapak modeli	Standart
Strok	66 mm
Tutulacak min. çap	12 mm
Tutulacak maks. çap	38 mm
Tahrik türü	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Adaptif
Tasarım yapısı	Form kavrama kapağı yataklı motion sırası
Yatak	Ana yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı, pnömatik aktüatörlü küresel vana	1 ... 8 bar
İşletim basıncı kapağı	0,07 ... 0,1 bar
Azami basınç kapağı	0,3 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	1 Hz
Geriye geliş süresi	290 ms
İleriye çıkış süresi	270 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	1,29 kgcm ²
Etkin yük referans değeri	1 kg
Ürün ağırlığı	475 g
Bağlantı şekli	ISO 9409 uyarınca
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kep	VMQ (silikon)
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum
Robot bağlantısı	Universal robotlar UR3/5/10 (PolyScope CB 3.8.0 yada üstü) Universal robotlar UR3e/5e/10e (PolyScope SW 5.0.0 yada üstü)
Dahil olan aksesuarlar	1x Cırt cırt bant rulosu 1x Selenoid valf 1x Oransal regülatör 1x USB-Stick mit URcap 2x Yaklaşım sensörü 3x Bağlantı kablosu