



Filtre regülasyon valfi PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T19

Ürün numarası: 8120897

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölçü | 44 |
| Seri | P |
| Tetikleme güvenliği | Kontralamalı ayar vidası |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreleme derecesi | 40 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Manometresiz filtre-regülatör |
| Uygun olduğu standart | NACE MR0175/ISO 15156 (gövde ve çanak) |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 13 cm ³ |
| Ayar fonksiyonu | Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu |
| Basınç göstergesi | G1/4 için hazırlanmış |
| Mpa işletim basıncı | 0,1 ... 2 MPa |
| Çalışma basıncı | 1 ... 20 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 12 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,2 bar |
| Maks. standart debi miktarı | 2.020 l/min |
| Standart nominal debi | 1.750 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -60 ... 80 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -60 ... 80 °C |
| Çevre sıcaklığı | -60 ... 80 °C |
| Ürün ağırlığı | 805 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Montaj kiti ile Seçenekler: |
| Manometre bağlantısı | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/2 NPT |
| Boşaltma vidası malzemesi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Boşaltma vidası malzeme numarası | 1.4404/316L |
| Malzeme, filtre tutucu | Paslanmaz çelik döküm |
| Filtre tutucu malzeme numarası | 1.4409/CF3M(316L) |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, montaj braketi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | CR NBR VMQ |
| Malzeme, yay | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, filtre | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Filtre malzeme numarası | 1.4404/316L |
| Malzeme, muhafaza | Paslanmaz çelik döküm |
| Gövde için malzeme numarası | 1.4409/CF3M(316L) |
| Malzeme, ayar vidası | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, çanak | Paslanmaz çelik döküm |
| Tas malzeme numarası | 1.4409/CF3M (316L) |