

Kaplin EAMD-42-48-19-16X25

Ürün numarası: 8121127

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|----------------|
| Tutucu çapı 1 | 19 mm |
| Tutucu çapı 2 | 16 mm |
| Boyut | 42 |
| Nominal uzunluk | 48 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 6000 1/min |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 45 000065 |
| Aktarılabılır tork | 17 Nm |
| Ürün ağırlığı | 212 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |