

# Handling modülü EHMY-RP-ELGC-60-BS-KF- -

Ürün numarası: 8122318

FESTO



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik                            | Değer   |
|------------------------------------|---|
| Çalışma stroğu                     | 200 ... 800 mm                                  |
| Montaj yüzeylerinde gerekli düzlük | 0,1 mm/m  |
| Vidalı mil çapı                    | 12 mm   |
| Vidalı mil adımı                   | 12 mm/U   |
| Montaj pozisyonu                   | Yatay   |
| Tasarım yapısı                     | Elektromekanik doğrusal modül<br>Vidalı mil ile |
| Konum algılama                     | Yaklaşım sensörü için                           |
| Max. ivmelenme                     | 15 m/s <sup>2</sup>                             |
| Max. Hız                           | 0,8 m/s   |
| Tekrarlama hassasiyeti             | ±0,01 mm  |
| Anahtarlama zamanı                 | 100 %   |
| PWIS uygunluğu                     | VDMA24364 Zon III                               |
| Depolama sıcaklığı                 | -20 ... 60 °C                                   |
| Relatif hava nemi                  | 0 - 90 %  |
| Koruma sınıfı                      | IP40  |
| Çevre sıcaklığı                    | 5 ... 45 °C                                     |
| Max. itme kuvveti Fx               | 200 N   |
| Besleme sabiti                     | 12 mm/U   |
| Malzeme hakkında not               | RoHS'a uygun                                    |