

Handling modülü EHMY-LP-ELGC-80-TB-KF- -

Ürün numarası: 8122321

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tahrik çarkının efektif çapı	33,42 mm
Çalışma stroğu	200 ... 1.200 mm
Montaj yüzeylerinde gerekli düzlük	0,1 mm/m
Dişli kayış gerginliği	0,2 %
Dişli kayış hatvesi	3 mm
Montaj pozisyonu	Yatay
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Dişli kayışlı
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. ivmelenme	15 m/s ²
Max. Hız	1,5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Max. itme kuvveti Fx	250 N
Besleme sabiti	105 mm/U
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun