

Handling modülü EHMY-AS-ELGC-45-BS-KF- -

Ürün numarası: 8122324

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik | Değer |
|------------------------------------|---|
| Çalışma stroğu | 200 ... 800 mm |
| Montaj yüzeylerinde gerekli düzlük | 0,1 mm/m |
| Vidalı mil çapı | 10 mm |
| Vidalı mil adımı | 10 mm/U |
| Montaj pozisyonu | Yatay |
| Tasarım yapısı | Elektromekanik doğrusal modül Vidalı mil ile |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Max. ivmelenme | 15 m/s ² |
| Max. Hız | 0,6 m/s |
| Tekrarlama hassasiyeti | ±0,015 mm |
| Anahtarlama zamanı | 100 % |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 90 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 45 °C |
| Max. itme kuvveti Fx | 100 N |
| Besleme sabiti | 10 mm/U |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |