


Manifold blok SET VABS-C12-6-S

Ürün numarası: 8122790

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	13 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Bağlantı yönü yanda
Valf yerlerinin max. sayısı	Müşteri talebine uygun versiyonlar mümkün
Mpa işletim basıncı	-0,1 ... 0,7 MPa
Çalışma basıncı	-1 ... 7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [6:4:1] uyarınca basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Maksimum partikül ölçüsü: 5 µm
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	3 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 2	iç çapı 4 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	PBT