


Manifold blok VABS-C12-6-B-M3

Ürün numarası: 8122793

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	20 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Bağlantı yönü altta
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Mpa işletim basıncı	-0,1 ... 0,7 MPa
Çalışma basıncı	-1 ... 7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [6:4:1] uyarınca basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Maksimum partikül ölçüsü: 5 µm
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	13,5 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M3
Pnömatik bağlantı 3	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı