


Baęlantı plakası VABS-K2-10S-16-M6-P

Ürün numarası: 8122827

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	10
Nominal genişlik	1,6 mm
Akışkan baęlantısı	Diři diři M6
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım yapısı	Baęlantı yönü yanda
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Akış yönü	tek yönlü
Kullanım havası	Sıvı ortam Gaz ortam
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Akışkanla temas eden malzemelerin dayanıklılıęını dikkate alın
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıęı	-20 ... 70 °C
Kullanım havası sıcaklıęı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklıęı	0 ... 50 °C
Maksimum sıkma momenti, valf baęlantısı	0,2 Nm
Ürün aęırlıęı	7 g
Baęlantı pleytin baęlantı şekli	geçiş delikli
Valfin baęlantı şekli	Diři diři
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	PEEK