


Bağlantı kablosu NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Ürün numarası: 8122832

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf bobinlerin max. sayısı	1
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	2 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı Anahtarlama çıkışı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soketli kablo
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması HP
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	İstenmeden çekmeye karşı Push-Pull kilidi
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Gerilim beslemesi Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	2 tek kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
Blendaj	hayır
Çalışma hakkında açıklama	Sadece harici güç düşürücü ile çalıştırın
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo özelliği	Statik uygulamalar için
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 11 mm
Kablo çapı	0,96 mm
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, muhafaza	PEEK
Renkli gövde	gri
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC