



Valf

VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Ürün numarası: 8122932

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standart nominal debi	601 l/min
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Koruma sınıfı	IP65
Sertifika yayınlayan bölüm	TÜV 968/V 1251.00/21
Güvenlik fonksiyonu	Güvenli hava tahliyesi
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	Ürün, SRP/CS'de, kategori SIL 3'e (High Demand) kadar kullanılabilir SIL 3 Düşük Talep modundan
Çalışma basıncı açıklaması	Harici pilot havasında 0 - 0,8 MPa
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun