


# Paralel kit EAMM-U-60-D32-60P-91

Ürün numarası: 8125069

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	60
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,07 Nm
Aktarılabilinir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.130 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32B
Arayüz kodu, motor giriş	60P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun