


# Açısal tutucu DHWC-10-A

Ürün numarası: 8125481

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Maks. açılma açısı	30 drc
Dönme simetrisi	0.2 mm
Tutucu tekraralama hassasiyeti	0.1 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu işlevi	Açı
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Yanal bağlantı yönü zorunlu hareket dizisi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.8 MPa 1 Bar...8 Bar 14.5 000032...116 000032
Maks. çalışma frekansı tutucusu	3 hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	8 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	8 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)'da toplam tutma torku, açma	25.1 000028
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma toplam tutma torku	20.6 000028
Kütle atalet momenti	0.035 000018
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	40 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	0.4 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	0.5 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	0.5 Nm

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	48 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Geçiş deliği aracılığıyla direkt sabitleme Dişli üzerinden direkt sabitleme geçiş deliği ve saplama ile dişi dişli ve saplamalı
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Tutma çenelerii malzemesi	yüksek alaşımli çelik