


# Adaptör kiti DADG-AK-F9-1

Ürün numarası: 8125947

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	1
Standarda dayalı	VDI/VDE 3847-2
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Nominal çalışma basıncı	0,6 MPa 6 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	87 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Basınç yoğunlaşma noktası 10°C ortam sıcaklığının/akışkan sıcaklığının altında Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	187 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, adaptör	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, adaptör plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik