


Paralel kit EAMM-U-87-T46-67A-147

Ürün numarası: 8126164
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	87
Merkezden merkeze mesafe	147 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	3.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	41,2 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,22 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.077 g
Arayüz kodu, aktüatör	T46
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun