


Paralel kit EAMM-U-87-T46-70AA-147

Ürün numarası: 8126166

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|------------------------|
| Büyükölük | 87 |
| Merkezden merkeze mesafe | 147 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Dişli oranı | 1:1 |
| Max. Devir | 3.000 1/min |
| PWIS uygunluđu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklıđı | -20 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Çevre sıcaklıđı | 0 ... 50 °C |
| Kütle atalet momenti | 41,2 kgmm ² |
| Yüksüz itme torku | 0,22 Nm |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 1.037 g |
| Arayüz kodu, aktüatör | T46 |
| Arayüz kodu, motor giriş | 70AA 70AB |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |