


Paralel kit EAMM-U-87-T46-87A-147

Ürün numarası: 8126170

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	87
Merkezden merkeze mesafe	147 mm
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	3.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıđı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	41,2 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,22 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.256 g
Arayüz kodu, aktüatör	T46
Arayüz kodu, motor giriş	87A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun