


Bağlantı kablosu

NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

Ürün numarası: 8126918

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün ağırlığı	1.900 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket ve priz grubu
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	RJ45 ve priz grubu 12 kutup, 2 sıra
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	20
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	14
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vidalı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Hibrit fişler
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	17
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	14
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	Vidalı
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	11,7 A
Aşırı gerilim dayanımı	6 kV
Blendaj	hayır
Kablo uzunluğu	15 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 130 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 130 mm
Kablo çapı	8 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 1 mm
Kablo yapısı	4x(1x0,128)+10x0,128
İletken- ve nominal kesit	0,128 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	kırmızı
Malzeme, yalıtkan kılıf	PP