


Tutucu CAFM-D4-W

Ürün numarası: 8127358

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-------------------|
| Genişlik | 216 mm |
| Yükseklik | 97 mm |
| Uzunluk | 345 mm |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| Ürün ağırlığı | 749 g |
| Bağlantı şekli | Vidalı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, montaj braketi | çelik, toz kaplı |